



SONDA PER OSSIGENO DISCIOLTO (tramite membrana fluorescente)



CODICE	MODELLI	Misura	Scala	Pressione max	Temperatura	Raccordo	Cavo	Compensazione temperatura
SCEDL0000	EOLUM	ossigeno disciolto secondo il principio della misura della fluorescenza	0/20 mg/l O ₂	10 bar	-5° - +50 °C	G1	15 m	interna

SONDA DI TORBIDITÀ



CODICE	MODELLI	Misura	Scala	Pressione / Temperatura max	Raccordo	Cavo	Compensazione temperatura
SCETO0000	ETORBH	Torbidità	0 / 9.999 NTU (3.000 ppm)	6 bar @ 25 °C (1 bar @ 50 °C)	7 m	15 m	interna